

# Sensi-Touch®

Los guantes quirúrgicos con polvo **Sensi-Touch®** tienen 12 pulgadas de longitud, puño reforzado para cobertura extra y protección en el antebrazo. La formulación de látex del guante ofrece fuerza superior y su diseño ayuda a reducir la fatiga de la mano.

## Seguridad & Protección

### Control de Infección

**Penetración Viral.** Aunque no es un requisito de la FDA, la línea premium de guantes quirúrgicos de Ansell es probada para asegurar la protección contra la permeabilidad viral. Estos guantes cubren o exceden los estándares ASTM de guantes quirúrgicos. Fabricados dentro de los lineamientos de ISO 13485, ISO 9001 y FDA-QSR.

**Puño Enrollable.** Este guante presenta un puño recto y reforzado, para cobertura extra y protección en el antebrazo.

**Cemento de Hueso.** Siempre siga las indicaciones del fabricante cuando se mezcle y maneje el cemento de hueso. Este guante ofrece una barrera de protección mientras se maneje y mezcle el producto de cemento de hueso. El doble guante es la práctica usual para el manejo del cemento de hueso.



### Protección de la Piel

**Bajo Contenido de proteína.** Este guante contiene 50 µg/g o menos de agua/ proteína extraíble por gramo.

## Comodidad & Ajuste

### Colocación

**Resistente al alcohol.** El látex ofrece una barrera adecuada para la protección de salpicaduras y/o corta duración en contacto con alcohol.

**Enguantado con la Mano Húmeda.** Este guante contiene un Polvo Absorbente USP que permite una suave colocación durante las aplicaciones secas o húmedas.

**Doble Enguantado.** Este guante puede ser usado como un guante por debajo o un sobre guante dependiendo de la preferencia del usuario.

### Fatiga en la mano

**Forma del Guante/Molde.** Molde con el dedo recto.

**Elasticidad (Módulos).** Debido a que éste guante es de látex, los usuarios experimentan un ajuste más seguro que ofrece mayor comodidad sin ser holgados.

## Sensibilidad Táctil

**Fiabilidad.** Este guante está recomendado para todos los niveles de riesgo (alto, medio y bajo) donde un guante ajustado estéril de cirujano sería adecuado.

## Agarre

**Aplicación.** Antideslizante, suave terminado para un agarre cómodo y seguro.



# Sensi-Touch®

# Ansell

**Precaución:** Este producto contiene látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas.  
**Precaución:** El uso seguro de éstos guantes para individuos sensibles al látex no ha sido establecido.

# Información Técnica

**Sensi-Touch®** Guantes Quirúrgicos de Látex con Polvo, 782x

**Material** Látex de caucho natural

**Embalaje** 1 Par Estéril/Paquete - 50 Pares/Caja Dispensadora - 4 Cajas /Caja (200 Pares/Caja)

## Números de Producto

TALLA (Identificado dentro del guante)	ASPN (Número de Producto Estándar de Ansell)
5 1/2	7821
6	7822
6 1/2	7823
7	7824
7 1/2	7825
8	7826
8 1/2	7827
9	7828

## Especificaciones Dimensionales (longitud mínima 298 mm)

TALLA	Longitud Promedio mm (pulgadas)	Ancho Promedio de la Palma mm (inches)
5 1/2	302 (11.9.)	71 (2.8)
6	302 (11.9)	77 (3.0)
6 1/2	302 (11.9)	82 (3.2)
7	302 (11.9)	89 (3.5)
7 1/2	302 (11.9)	95 (3.7)
8	302 (11.9)	102 (4.0)
8 1/2	302 (11.9)	109 (4.3)
9	302 (11.9)	117 (4.6)

## Espesor (Individual)

Datos de la Muestra	Espesor Promedio
Punta del dedo, mm (mils)	0.23 (9.1)
Palma, mm (mils)	0.22 (8.7)
Puño, mm (mils)	0.24 (9.5)

## Propiedades Físicas (ASTM, EN, y Requisitos ISO)

	Antes del envejecimiento	Después del envejecimiento
Libre de agujeros (nivel de inspección I)	1.5 AQL*	N/A
Tensión, Mpa (p.s.i.) mínimo	24 (3,480)	18 (2,610)
Elongación (%) mínimo	750	560
Módulos, Mpa (p.s.i.) máximo	5.5 (800)	N/A

Las especificaciones de fabricación de Ansell cubren o sobrepasan todas las de arriba.

<b>Color</b>	Crema
<b>Aceleradores</b>	Dietilditiocarbamato de zinc (ZDEC)
<b>Certificación</b>	Instalación de fabricación registrada a ISO 9001, ISO 13485, FDA-QSR, y Certificación CE
<b>Agente de Colocación</b>	Polvo Absorbente, U.S.P
<b>Contenido Residual de Polvo</b>	<15 mg/dm <sup>2</sup>
<b>Control de calidad</b>	En cumplimiento con ASTM D 3577, Tipo 1
<b>Esterilización</b>	Radiación Gamma; Nivel de garantía de Esterilidad (SAL) 1/1,000,000
<b>Referencias</b>	ANSI/ASQC Z1.4 Procedimientos de Muestra y Tablas para Inspección y Atributos
<b>País de Origen</b>	Sri Lanka
<b>Almacenamiento</b>	Ambiente fresco y seco, protegido del ozono y luz ultravioleta

\*Nivel de Calidad Aceptable (AQL) - % máximo de guantes con defectos

Excepto por los requisitos ASTM aplicables, la información de arriba representa la información típica para el producto y no debe ser interpretada o usada como una especificación del desempeño del productos.



## Distribución México:

SAXA S.A. de C.V. Montecito 38 Piso 33 Of. 35 Col. Nápoles, CP. 03810, WTC, Delegación Benito Juárez, México. Tel. 01 (55) 90 00 21 05, 01 (55) 90 00 21 06, [operaciones@saxa.com.mx](mailto:operaciones@saxa.com.mx)